

Crystal **VIEW**

PMMA



CrystalVIEW

PMMA

LENTE INTRAOCULAR



Material PMMA

Alta estabilidad
y claridad óptica.



Diseño equiconvexo

Para una excelente
calidad visual.




Diseño Mod.C con StepVault

Mayor estabilidad
en el saco capsular.



Confiabilidad a largo plazo

Material de probada
durabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PMMA
Diseño óptico	Equiconvexo
Diseño háptico	Mod.C con StepVault
Diámetro total	12.50 mm
Diámetro óptico	6.00 mm
Rango dióptrico (poder esférico)	00.0 D → +35.0 D (pasos de 0.5 D) 10.0 D → 1.0 D (pasos de 1.0 D) +35.0 D → +45.0 D (pasos de 1.0 D)
Número de orificios	2
Constante A	118.2*
Tiempo de vida útil	5 años después de la esterilización



Producto estéril.

Para uso exclusivo de oftalmólogos.